

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.055 Ulkotilojen koteloointi

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.055 - Ulkotilojen kotelointi Kompaktille AX-kytkentäkaapille

Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten, sisältää ulkokuoren, takaseinän, lattian ja paineoven. Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.



ominaisuudet

Tilausno	AX 9792.055
Tuotekuvaus	Lisäkuori AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten. Kotelo kotelossa -konsepti. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.
Hyödyt	Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon
Materiaali	Alumiini AlMg3
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Toimitus	Kannatinkiskot seinäkiinnitykseen Harjaslaippa Läpivientitulpat M25 Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet
Ohje	Sovelluksesta/ympäristöstä riippuen häiriöeristykseen voidaan asentaa teräslevystä tai ruostumattomasta teräksestä tehty kotelo

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 421 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 308 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 300 mm Korkeus: = 400 mm Syvyys: = 210 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,5 kg
Bruttopaino	11,1 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX ulkokuori, AX kotelolle 300x400x210 mm LxKxS, alumiinia RAL7035