

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.075 Ulkotilojen kotelointi

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.075 - Ulkotilojen kotelointi Kompaktille AX-kytkentäkaapille

Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten, sisältää ulkokuoren, takaseinän, lattian ja paineoven. Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.



ominaisuudet

Tilausno	AX 9792.075
Tuotekuvaus	Lisäkuori AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten. Kotelo kotelossa -konsepti. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.
Hyödyt	Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon
Materiaali	Alumiini AlMg3
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Toimitus	Kannatinkiskot seinäkiinnitykseen Harjaslaippa Läpivientitulpat M25 Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet
Ohje	Sovelluksesta/ympäristöstä riippuen häiriöeristykseen voidaan asentaa teräslevystä tai ruostumattomasta teräksestä tehty kotelo

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 721 mm Korkeus: 750 mm Syvyys: 448 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 600 mm Korkeus: = 600 mm Syvyys: = 350 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	20,5 kg
Bruttopaino	21,96 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX ulkokuori, AX kotelolle 600x600x350 mm LxKxS, alumiinia RAL7035