


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.464

## Toimintalohkojakajat

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.464 - Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9683.464
Rakenne	Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus	Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdessä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat	Leveys: 511 mm Syvyys: 380 mm
Sopii:	Leveys: = 600 mm Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,02 kg
Bruttopaino	4,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

---

Tuotekuvaus	SV Compartment divider, WD: 511x380 mm, for VX (WD: 600x400 mm)
-------------	---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	Lloyds Register of Shipping
------------	-----------------------------

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---------------------------------