


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2253.605

Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 18/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2253.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	EL 2253.605
Modèle	Coffret mural IT avec plaque de montage et montants 19" fixes
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison) Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E
Unités de hauteur	3 U
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 212 mm Profondeur: 473 mm
Profondeur de montage	420 mm

Caractéristiques

Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 149 mm
Profondeur de la partie pivotante	316 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	485 mm x 165 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Code IK	IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	150 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	20,824 kg
Poids brut	21,92 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Description produit	Coffret 19" 3 parties 3U, IP55

Approbation

Approbation	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-------------	---