

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.580**

**Kit d'emporte-pièce à interstice  
M16 à M40**

État: 12/03/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.580 - Kit d'emporte-pièce à interstice M16 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                            | AS 4055.580                                                                                                                                            |
| Modèle                               | Avec 3 divisions                                                                                                                                       |
| Description produit                  | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Composition de la livraison          | 5 matrices<br>5 poinçons<br>Coffret plastique                                                                                                          |
| Matériaux usinables                  | Tôle d'acier                                                                                                                                           |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable | 2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm<br>3 mm                                                                                                                   |
| Ø trous                              | 16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm                                                                                                    |
| Pour filetage                        | M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40                                                                                                                        |
| Remarque                             | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes                                                     |

# Caractéristiques

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661                                                       |
|                                          | 4055.661                                                       |
|                                          | 4055.661                                                       |
|                                          | 4055.663                                                       |
|                                          | 4055.663                                                       |
| Unité d'emballage                        | 1 p.                                                           |
| Poids net                                | 1 kg                                                           |
| Poids brut                               | 1,039 kg                                                       |
| Numéro du tarif douanier                 | 82034000                                                       |
| ETIM 9                                   | EC002121                                                       |
| ETIM 8                                   | EC002121                                                       |
| ECLASS 8.0                               | 21044719                                                       |
| Description produit                      | RAS Kit emporte-pièces métr. M16-M40 pr tôle-acier à 3 parties |