Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4696.000 Traverse de montage

État: 7/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)




TS 4696.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.







Caractéristiques

Référence	TS 4696.000	
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.	
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm	
Matériau	Tôle d'acier	
Finition	Zinguée	
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus	
Longueur	540 mm	
Possibilités de montage VX	En largeur/profondeur d'armoire 600 mm	
Possibilités de montage VX SE	En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur	
Possibilités de montage AX	En largeur de porte 600 mm, avec verrouillage En largeur de porte 600 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte secondaire	
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur de porte de 600 mm, dans la porte secondaire, er association avec la bande perforée de porte	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Possibilités de montage PC	En largeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur	
Possibilités de montage IW	En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur	
Possibilités de montage TS	En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage extérieur	
Possibilités de montage AE	En largeur / hauteur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE	
Possibilités de montage TP	En parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties, dans la hauteur du couvercle de coffret, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD	
Possibilités de montage socle VX	En largeur / profondeur de socle 600 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles	
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Largeur/profondeur: 600 mm	
Convient à	Socles VX	
Unité d'emballage	20 p.	
Poids net	5.22	
Poids brut	5.54	
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)	
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit	
Numéro du tarif douanier	73269098	
EAN	4028177108158	
E-Number Sweden	E3465252	

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

ETIM 9	EC002620	
ETIM 8	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025