

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.453**

**Porte en tôle d'acier en aluminium  
ajourée**

État: 20/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.453 - Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | DK 5301.453   |
| Description produit         | En remplacement des portes existantes. La surface libre pour l'aération représente d'env. 85 %  |
| Matériau                    | Cadre : profilé en aluminium extrudé<br>Grille d'aération : tôle d'acier<br>Profil vertical : aluminium anodisé<br>Profil horizontal : aluminium, laqué |
| Couleur                     | Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal, grille d'aération : RAL 9005<br>Profilé vertical de couleur argent                                  |
| Composition de la livraison | Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E<br>3 charnières 180° montées<br>Matériel de fixation inclus                    |
| Consigne de montage         | Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition                                 |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Remarque  | Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle<br>Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition |
| Convient à  | Type de coffret: VX IT<br>Largeur: = 800 mm<br>Hauteur: = 2.200 mm   |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.   |
| Poids net   | 9,6 kg   |
| Poids brut  | 10,6 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 40,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                    |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910   |
| ETIM 9  | EC000747   |
| ECLASS 8.0  | 27182204   |
| Description produit                                   | VX IT porte perforée, L800xH2200   |