



DK 7030.400

Détecteurs CMC III

État: 10/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - Détecteurs CMC III

Détecteur de fumée CMC III

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | DK 7030.400 |
| Modèle | Détecteur de fumées |
| Description produit | Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus. |
| Avantages | Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN. |
| Domaines d'application | Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments. Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique. |
| Mode de fonctionnement | Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT Le détecteur de fumée CMC III est monté dans la partie supérieure de la baie. Le détecteur supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie. |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Coffret : blanc Équerre de fixation : RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Détecteur Plaque de montage Matériel de fixation inclus Équerres de montage Matériel de fixation inclus |
| Raccordement au bus CAN | Direct |
| Interfaces | 2 x CAN-Bus RJ45 |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre de participants par interface IoT (max.) | 32 |
| Nombre de participants de l'UC compacte (max.) | 4 |
| Nombre de participants de l'UC (max.) | 32 |
| Nombre de participants de la PDU (max.) | 16 |
| Méthode de mesure | Photodiode à PIN silicone / diode infrarouge GaAs |
| Dimensions | Hauteur: 60 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...45 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 % |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,4 kg |
| Poids brut | 0,58 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 2,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Description produit | Détecteur de fumée CMC III |

Approbation

Approbation

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité