

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7164.035**

**Tablette à fixer sur ossature**

État: 6/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7164.035 - Tablette à fixer sur ossature pour armoires de largeur 600 mm, 800 mm

Pour le montage dans des armoires sans montants 19".

## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | DK 7164.035   |
| Modèle                      | ajourés   |
| Description produit         | Pour la fixation sur le cadre, pour l'intégration dans les armoires sans plan 19".  |
| Avantages                   | Possibilité de monter des boulons de fixation ou des rails de fixation dans la profondeur de la baie selon une trame au pas de 25 mm<br>Perforation de montage pour poignées présente   |
| Domaines d'application      | Pour le montage dans des baies sans montants 19"  |
| Matériau                    | Tôle d'acier  |
| Finition                    | Laqué   |
| Couleur                     | RAL 7035  |
| Composition de la livraison | Tablette ajourée<br>4 p. boulon de fixation   |
| Possibilités de montage     | Montage fixe : tablette d'appareillage, 50 kg avec boulons de fixation sur rails de montage<br>Montage fixe : tablette d'appareillage, 100 kg avec rails de fixation sur rails de montage<br>Réglable en profondeur : tablette d'appareillage avec rails télescopiques sur rails de montage |
| Charge admissible           | 50 kg en charge statique  |
| Consigne de montage         | Deux rails de montage supplémentaires sont nécessaires pour le plan de montage intérieur  |
| Remarque                    | Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Dimensions  | Largeur: 471 mm<br>Hauteur: 29 mm<br>Profondeur: 400 mm   |
| Convient à  | Type de coffret: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Largeur: 600 mm  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 2,44 kg   |
| Poids brut  | 2,56 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 10,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910  |
| ETIM 9  | EC002620  |
| ECLASS 8.0  | 27189261  |
| Description produit                                   | DK Tablettes à fixer sur l'ossature, 500 N, LHP : 471x29x400 mm, ajourées   |