

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

État: 8/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Coffrets 19" compact pour petits réseaux, pour la mise en œuvre comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau.



Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| Référence | DK 7501.000 |
| Description produit | Coffret 19" compact pour petits réseaux. |
| Avantages | Mise en œuvre possible comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau Accès libre par trois côtés pour l'aménagement intérieur Ventilation passive grâce aux ouïes d'aération Panneau arrière préparé pour le montage d'un ventilateur Sens d'ouverture libre des portes Espace vertical latéral peu encombrant pour recevoir les composants 19" |
| Matériau | Tôle d'acier Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Composition de la livraison | Coffret avec porte vitrée Panneaux latéraux (1 x fixe, 1 x amovible) avec fentes d'aération Passages pour l'introduction des câbles par le toit et le fond Panneau arrière amovible, avec passages pour l'introduction des câbles et pour le montage d'un ventilateur Plan 19", 5 U, horizontal à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur, écartement entre les plans de montage 434 – 489 mm Fermeture de sécurité 12321 sur porte, panneaux latéraux et arrière 4 pieds en plastique, autocollants |
| Unités de hauteur | 5 U |
| Dimensions | Largeur: 300 mm Hauteur: 540 mm Profondeur: 600 mm |
| Hauteur de montage pour les composants | 5 U |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Charge admissible | 250 N |
| Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416 | 250 N |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 16,188 kg |
| Poids brut | 17,04 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 64,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Description produit | DK VerticalBox, coffret compact 19" pour petits réseaux, avec fentes d'aération pour ventilation naturelle, 5 U, LHP : 300x540x600 mm |

Approbation

Explications

Déclaration fabricant