Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7507.100

# FlatBox

État: 31/10/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7507.100 - FlatBox

Coffret emballé en flat-pack. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.







## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7507.100 |
| Modèle | avec montants 19" |
| Description produit | Mise en œuvre flexible comme coffret mural ou bâti industriel. |
| Avantages | Montage rapide sans outil<br>Accessoires sur le bâti 19" ouvert |
| Matériau | Tôle d'acier<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Coffret emballé en Flat-Pack<br>1 partie murale<br>2 pièces porteuses<br>2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles<br>4 brosses passe-câbles<br>2 panneaux latéraux, verrouillables<br>1 porte vitrée, verrouillable, fermeture de sécurité 3524 E, charnières réversibles<br>Éléments de jonction pour un montage rapide sans outil<br>Kit de mise à la masse prévu pour tous les éléments du coffret<br>Montants 19" |
| Unités de hauteur | 6 U |
| Dimensions | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 358 mm<br>Profondeur: 600 mm |
| Hauteur de montage pour les composants | 6 U |
| Charge admissible | 300 N max. |
| Remarque | Profondeur de montage max. : profondeur – 58 mm jusqu'au panneau arrière<br>Écartement max. entre deux plans 19" : profondeur - 104 mm<br>L'angle d'ouverture de porte est de max. 210° |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 22,5 kg |
| Poids brut | 23 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Description produit | FlatBox 6U 600 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration fabricant |