Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8609.100

Cloison pour plaques modulaires

Etat: 25/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

RITTAL

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8609.100 - Cloison pour plaques modulaires pour armoires électriques juxtaposables TS

Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements.

Caractéristiques

Référence	TS 8609.100
Description produit	Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la solidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
Avantages	Pour multiplier les possibilités : Les découpes de chaque cloison s'équipent en fonction des besoins avec des plaques modulaires pour connecteurs 16 pôles ou 24 pôles, avec des plaques à passage de câbles ou tout simplement avec des plaques modulaires pleines. Montage plus rapide : Il est rare que les découpes disponibles pour les connecteurs soient toutes utilisées. Grâce à la nouvelle technique de cloisonnement, il n'est pas nécessaire de recouvrir les découpes non utilisées une à une : une plaque modulaire pleine suffit. L'avantage : moins de plaques, moins de vis, moins de temps de montage.

Caractéristiques

Domaines d'application	Les encoches prévues dans les angles et latéralement à mi-hauteur permettent d'utiliser des équerres et des pattes de juxtaposition même lorsqu'une cloison est montée dans l'armoire.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Avec matériel de fixation et vis à tête ronde empreinte étoile auto-taraudeuses M5 x 12 mm pour le montage des plaques modulaires.
Convient à	Type de coffret: TS Hauteur: = 1.800 mm Profondeur: = 500 mm
Possibilités de montage	Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur. Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6.477
Poids brut	6.818
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177211728
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102