

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.035

Coffrets muraux outdoor

État: 6/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9791.035 - Coffrets muraux outdoor

Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | CS 9791.035 |
| Description produit | Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation. |
| Matériau | Coffret et plaque de montage : aluminium AlMg3 Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Finition | Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygrostat Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité 3524 E 2 rails profilés en C sur le panneau arrière |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions | Largeur: 530 mm Hauteur: 700 mm Profondeur: 265 mm |
| Dimensions utiles | Largeur utile: 440 mm Hauteur utile: 545 mm Profondeur utile: 195 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 430 mm x 535 mm |
| Coffret intérieur | Largeur: 460 mm Hauteur: 565 mm Profondeur: 220 mm |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Remarque | Délai de livraison sur demande |
| Matériau de base | Aluminium |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 16.625 |
| Poids brut | 17.5 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| EAN | 4028177193710 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|