

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1514.000

# Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1514.000 - Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.



## Jellemzők

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám                       | KX 1514.000  |
| Termékleírás                   | A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett. |
| Anyag                          | Ház: acéllemez<br>Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés  |
| Felület                        | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk   |
| Szín                           | RAL 7035   |
| Egységcsomag                   | Ház fedéllel<br>Mini elforduló zár   |
| Protection category NEMA       | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66  |

# Jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>12-es típus   |
| IK-kód                        | IK08   |
| Méret                         | Szélesség: 150 mm<br>Magasság: 150 mm<br>Mélység: 80 mm  |
| Fedél anyagvastagság          | 1,25 mm  |
| Ház anyagvastagság            | 1,25 mm  |
| Alapanyag                     | Acéllemez  |
| Csomagolási egység            | 1 db   |
| Nettó tömeg                   | 1,012 kg   |
| Bruttó tömeg                  | 1,207 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate)       | 24,14 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz   | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám                 | 84879059   |
| ETIM 9                        | EC000261   |
| ETIM 8                        | EC000261   |
| ECLASS 8.0                    | 27180101   |
| Termékleírás                  | KX DOBOZ, 150x150x80 mm  |

# Jóváhagyások

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|--|

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Védettség

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration