

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1553.500

## EB E-Box

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1553.500 - EB E-Box

Fali ház acéllemez ajtóval és szerelőlappal. IP 66 védetség. 180°-os pánntal. A zárbetét cserélhető, egyedi zárrendszerekre is.

## Jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám                      | EB 1553.500   |
| Anyag                         | Ház és ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés                                       |
| Felület                       | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott                 |
| Szín                          | RAL 7035  |
| Egységcsomag                  | Ház zsanérozott ajtóval<br>180°-os zsanér<br>3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel<br>Szerelőlap |
| Protection category NEMA      | NEMA 4  |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66   |
| IK-kód                        | IK08  |
| Méret                         | Szélesség: 150 mm<br>Magasság: 150 mm<br>Mélység: 120 mm  |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)  | 125 mm x 135 mm   |
| Ház anyagvastagság            | 1,25 mm   |
| Ajtó anyagvastagság           | 1,25 mm   |
| Szerelőlap anyagvastagsága    | 2 mm  |
| Zár                           | Zár kivitel: Elforduló zár<br>Zárak száma: 1<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm                              |
| Alapanyag                     | Acéllemez   |
| Csomagolási egység            | 1 db  |

## Jellemzők

---

|               |  |
|---------------|--|
| Nettó tömeg   | 1,56 kg                                  |
| Bruttó tömeg  | 1,76 kg                                  |
| Vámtarifaszám | 94032080                                 |
| ECLASS 8.0    | 27180101                                 |
| Termékleírás  | EB DOBOZ,SZER.LAPPAL,150X150X120,RAL7035 |

---

## Jóváhagyások

---

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas<br>C-UL<br>Lloyds Register<br>UL<br>UL + C-UL (listed)            |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |

---