

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1557.000

Acéllemez KX E-box

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1557.000 - Acéllemez KX E-box

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | KX 1557.000 |
| Termékleírás | Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. |
| Anyag | Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház ajtóval Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel 180°-os zsanér |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66 |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 200 mm Magasság: 500 mm Mélység: 120 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 175 mm x 485 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,25 mm |
| Ajtó anyagvastagság | 1,25 mm |
| Szerelőlap anyagvastagsága | 2 mm |
| Zár | Zárak száma: 2 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 5,6 kg |
| Bruttó tömeg | 5,8 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 36,34 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | KX E-Box, 200x500x120 mm |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Tanúsítványok

Védettség

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration