

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.300

Sín AX belső kiépítéshez

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2394.300 - Sín AX belső kiépítéshez

Szekrénybe történő beszereléshez, mechanikai megmunkálás nélkül. A szerelés az oldal-, fenék- és tető részeken lehetséges. További szerelési felületet biztosít pl. 23 x 64 mm-es VX rendszersín, 14 x 39 mm-es VX rendszersín, kapcsolószekrény világítás, ajtókapcsoló, ajtóreteszelés, VX kábeltartó és tartósínek számára.



Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Cikkszám | AX 2394.300 |
| Termékleírás | Szekrénybe történő beszereléshez, mechanikai megmunkálás nélkül. A beszerelés lehetséges oldalsó-, fenéklemes- és tető felületekre a szekrényben található bütykökre. Variálható 2 rendszer-lyuksorral, további szerelési felületet biztosít pl. az alábbiakhoz: 14 x 39 mm-es rendszersín, kapcsolószekrény-lámpák, ajtókapcsolók, ajtóreteszelés, gégecső-tartó. |
| Előnyei | Modulrendszer AX-hez Kompatibilis a VX25 rendszertartozékokkal Időmegtakarítás a fúrásmentes szerelés révén A ház védettségi szintje megmarad (nincs szükség mechanikai munkavégzésre) Automatikus potenciálkiegyenlítés Nagyobb teherbírás és stabilitás |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Sín AX belső kiépítéshez Adapter Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Megjegyzés | A LED rendszervilágítás, bármely 23 x 64 mm-es VX rendszersín vagy szerelő szögidom beépítéséhez szükséges |

Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Használható | Házípus: AX Mélység: = 300 mm |
| Csomagolási egység | 4 db |
| Nettó tömeg | 1,12 kg |
| Bruttó tömeg | 1,16 kg |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Termékleírás | AX sín belső kiépítéshez, 300 mm mélységhez |