

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1611.000

## KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1611.000 - KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üveglakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.



## Jellemzők

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám                       | KX 1611.000  |
| Kivitel                        | ablakkal   |
| Anyag                          | Ház: acéllemez<br>Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés<br>Ablak: polikarbonát, 4 mm |
| Felület                        | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk   |
| Szín                           | RAL 7035   |
| Egységcsomag                   | Ház zsanérozott fedéllel<br>Üveglakk a fedélben<br>Elforduló zárral                                      |
| Protection category NEMA       | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 65  |
| Type rating az UL 50E szerint  | Type 1<br>12-es típus  |
| IK-kód                         | IK08   |

# Jellemzők

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Méret                       | Szélesség: 400 mm<br>Magasság: 300 mm<br>Mélység: 155 mm   |
| Fedél anyagvastagság        | 1,25 mm  |
| Ház anyagvastagság          | 1,25 mm  |
| Alapanyag                   | Acéllemez  |
| Csomagolási egység          | 1 db   |
| Nettó tömeg                 | 4,78 kg  |
| Bruttó tömeg                | 5 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate)     | 38,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám               | 84879059   |
| ETIM 9                      | EC000261   |
| ETIM 8                      | EC000261   |
| ECLASS 8.0                  | 27180101   |
| Termékleírás                | KX BUSZ-HÁZ, 400x300x155 mm  |

# Jóváhagyások

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV<br>Lloyds Register  |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK<br>PCF-declaration |