

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.713

Dugaszolóaljzat doboz

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.713 - Dugaszolóaljzat doboz LED rendszer- világítótesthez

A LED rendszervilágítás a csatlakozódobozzal együtt rugalmas alkalmazhatóságot alkot a nemzetközi felhasználáshoz.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.713
Termékleírás	A LED rendszervilágítás a csatlakozódobozzal együtt rugalmas alkalmazhatóságot alkot a nemzetközi felhasználáshoz.
Előnyei	Ugyanaz a csatlakozó tartozék, mint a LED rendszer-világítótest esetében Kaszkádolható a LED rendszer-világítótesttel Rugalmas szerelés az egész szekrénybe és az ajtókeretre lehetséges A csatlakozóaljzat-doboz ergonomikus elhelyezése felületeken Az egyszerű csatlakoztatás-technológiának és a LED-rendszer tápkialakításának köszönhetően nincs szükség további kábelezésre
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7016
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás, 3 pólusú Átmenő huzalozás, 3 pólusú

Jellemzők

Megjegyzés	Az alkalmazásnak megfelelően átmenő huzalozás vagy 3 pólusú betáplálás szükséges
Méret	Szélesség: 163 mm Magasság: 68 mm Mélység: 43,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Dugaszolóaljzatok	CH (J típus, SEV 1011)
Névleges üzemi feszültség	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,25 kg
Bruttó tömeg	0,267 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,6
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	SZ Dugaszolóaljzat LED rendszer-világításhoz, Svájc

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration
--------------	--