

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.300

# Beépítőkeret, moduláris csatlakozó fedél

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.300 - Beépítőkeret, moduláris csatlakozó fedél

Univerzálisan alkalmazható a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz való gyors hozzáférés érdekében, az érintett ház ennek során zárva marad.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2482.300
Kivitel	Egyszeres beépítőkeret, műanyag fedéllel (félig átlátszó)
Termékleírás	Mindenütt univerzálisan alkalmazható, ahol gyors hozzáférésre van szükség a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz. Az érintett szekrény zárva marad és ezáltal védve van a környezeti behatásoktól és az illetéktelen hozzáféréstől.
Működési elv	A beépítő keret egy fedéllel rendelkezik, amely a 90 és 180° közötti nyitószögeknel több pozícióban képes rögzülni A biztonságos tömítésről egy bepattanó zár gondoskodik. Ez szükség esetén bereteszeshető.
Anyag	Zár: Polikarbonát Beépítőkeret, cink présöntvény Műanyag fedél: polikarbonát (félig átlátszó)
Felület	Beépítőkeret: matt nikkelezett
Szín	Zár: RAL 7024 Csavarszorítók: sárga (RAL 1016)
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 52 mm Kitörés magassága: 91 mm
Beépítési lehetőségek	Kisméretű házakba és kompakt kapcsolószekrényekbe vezérlésekhez tartozó programozási csatlakozófelületként IT- és ipari elosztókba karbantartási hozzáférésként hálózatokhoz PC-szekrényekbe és pultrendszerekbe kiegészítő készülékek átmeneti csatlakoztatásához Mobil Ipari Munkaállomásokban a meglévő hálózati struktúrákba való gyors bekötéshez A vezérlőpanel rendszerekbe integrált komponensek programozásához és karbantartásához

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 65 mm Magasság: 120 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 65 zárt fedélnél és szakszerű szerelés esetén
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,199 kg
Bruttó tömeg	0,208 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	EGYSZERES, MŰANYAG BILL.FEDÉL

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------