

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.310

Beépítőkeret, moduláris csatlakozó fedél

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.310 - Beépítőkeret, moduláris csatlakozó fedél

Univerzálisan alkalmazható a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz való gyors hozzáférés érdekében, az érintett ház ennek során zárva marad.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2482.310 |
| Kivitel | Dupla beépítőkeret, műanyag fedéllel (félig átlátszó) |
| Termékleírás | Mindenütt univerzálisan alkalmazható, ahol gyors hozzáférésre van szükség a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz. Az érintett szekrény zárva marad és ezáltal védve van a környezeti behatásoktól és az illetéktelen hozzáféréstől. |
| Működési elv | A beépítő keret egy fedéllel rendelkezik, amely a 90 és 180° közötti nyitósögeknél több pozícióban képes rögzülni A biztonságos tömítésről egy bepattanó zár gondoskodik. Ez szükség esetén bereteszeshető. |
| Anyag | Zár: Polikarbonát Beépítőkeret, cink présöntvény Műanyag fedél: polikarbonát (félig átlátszó) |
| Felület | Beépítőkeret: matt nikkelezett |
| Szín | Zár: RAL 7024 Csavarszorítók: sárga (RAL 1016) |
| Szereléshez szükséges kihagyás | Kivágás szélessége: 117 mm Kitörés magassága: 91 mm |
| Beépítési lehetőségek | Kisméretű házakba és kompakt kapcsolószekrényekbe vezérlésekhez tartozó programozási csatlakozófelületként IT- és ipari elosztókba karbantartási hozzáférésként hálózatokhoz PC-szekrényekbe és pultrendszerekbe kiegészítő készülékek átmeneti csatlakoztatásához Mobil Ipari Munkaállomásokban a meglévő hálózati struktúrákba való gyors bekötéshez A vezérlőpanel rendszerekbe integrált komponensek programozásához és karbantartásához |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 130 mm Magasság: 120 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 65 zárt fedélnél és szakszerű szerelés esetén |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,39 kg |
| Bruttó tömeg | 0,397 kg |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Termékleírás | SZ CSATLAKOZÓFEDÉL, 2 MODULOS,SÜLLY. |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
|--------------|---------------------------|