

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2820.102**

Lábazati sarokelem elülső és hátsó  
lábazati takaróelemmel, 200 mm

Állapot: 2025.07.02. (Forrás: [ittal.com/hu-hu](https://www.ittal.com/hu-hu))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2820.102 - Lábazati sarokelem előlőrész és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm AX-hez

Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.

## Jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám                      | AX 2820.102   |
| Termékleírás                  | Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.   |
| Anyag                         | Lábazati sarokelem: acéllemez<br>Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez<br>Sarokfedél: műanyag  |
| Szín                          | RAL 9005  |
| Egységcsomag                  | 4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas<br>4 db sarok takarás<br>1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas<br>2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas<br>Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Megjegyzés                    | Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezáráshoz<br>Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system            |
| Méret                         | Magasság: 200 mm  |
| Használható                   | Házípus: AX<br>Szélesség: = 1.000 mm  |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>12-es típus  |
| Csomagolási egység            | 2 db  |
| Nettó tömeg                   | 9.8   |

## Jellemzők

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bruttó tömeg  | 10.8          |
| Vámtarifaszám | 94039910      |
| EAN           | 4028177942592 |
| ETIM 9        | EC000721      |
| ETIM 8        | EC000721      |
| ECLASS 8.0    | 27182003      |

## Jóváhagyások

---

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|