

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.221 Kábelrendező ház

Állapot: 2026.03.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.221 - Kábelrendező ház TS IT-hoz

Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.

Jellemzők

Cikkszám	TS 3313.221
Termékleírás	Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszer csomag (LCP) telepítések esetén.
Előnyei	A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
Alkalmazási területek	Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrénysoron páratlan számú LCP esetén Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Ház: RAL 7035 Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag	Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánttal Zárt acéllemez ajtó hátul, 180°-os csuklópántok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetési kitörésekkel, kefebetéttel 3 db TS rendszersín balra és jobbra felszerelve Tömítés soroláshoz

Jellemzők

Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm
Megjegyzés	Szekrénysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	Cable management enclosure, whd 300x2200x1200 mm