

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.100

## Fali klímák

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.100 - Fali klímák alap vezérlővel

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3329.100
Anyag	Acéllemez
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2.500 W Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2.750 W Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1.600 W Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1.750 W
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 8,6 A 60 Hz esetén: 10,6 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 21 A 60 Hz esetén: 21 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	Külső kör: 710 m <sup>3</sup> /h Belső kör: 640 m <sup>3</sup> /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtelteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 1.580 mm Mélység: 295 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,95 kg

## Jellemzők

Hőmérsékletszabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Beállítható tartomány	30 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1.450 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1.675 W Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1.625 W Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	68,4 kg
Bruttó tömeg	72 kg
Vámtarifaszám	84158200
ECLASS 8.0	27180704

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK