


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.599 IT teremhűtés

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.599 - IT teremhűtés CRAH Units CW / CRAC Units DX

Megbízható és energiahatékony teremhűtés adatközpontok számára a legmagasabb precizitással és leállás elleni biztonság. CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX és CyberAir Mini CW teremhűtő berendezések a Stulz portfóliójából.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3300.599
Előnyei	<p>A legnagyobb megtakarítási potenciálok közvetett dinamikus szabadhűtéssel vagy közvetlen szabadhűtéssel</p> <p>Csekély zajkibocsátás az optimalizált berendezés-kialakítás és az EC ventilátorok révén</p> <p>Hatalmas energiamegtakarítás az EC technológiával, valamint a lehetséges legnagyobb hőcserélő- és szűrőfelületek révén</p> <p>Maximális hűtési teljesítmény minimális helyigénnyel</p> <p>Igen hatékony légvezetés (Airflow Efficiency Ratio)</p> <p>Beépített és külső ventilátoregységgel kapható (DX)</p> <p>5 hűtőrendszer, 6 méret, különböző légvezetések, különböző hőcserélők (DX)</p> <p>Hidegvizes klímarendszer beépített és külső ventilátoregységgel elérhető (CW)</p> <p>2 hűtőrendszer (CW, CW2), 11 méret, különböző légvezetések, különböző hőcserélők (CW)</p>

Jellemzők

Kivitel	<p>A CyberAir Mini energiahatékony és zajoptimalizált berendezéssorozat a kis és közepes hőterhelések számára. A modern és kevés karbantartást igénylő berendezések kis alapterületűek, kompakt méreteiknek köszönhetően problémamentesen beépíthetők a meglévő termekbe. Teljes hűtési teljesítmény (kW): 9 - 35</p> <p>A CyberAir 3PRO CW az adatközpont klímáját a legmagasabb szintű precizitással, leállás elleni biztonsággal és energiahatékonyssággal szabályozza. A vezető STULZ technológia révén a legnagyobb energiamegtakarítás érhető el maximális megbízhatóság mellett. Amennyire különbözőek az adatközpontok, annyira rugalmas és egyedileg kialakítható a CyberAir 3PRO CW hidegvizes klímaberendezés. A precíziós klímaszekrény változatai 11 méretben, különböző légvezetésekkel kaphatók. A hidegvizes klímaberendezés teljesítménye összesen (kW): 22 – 260</p> <p>A CyberAir 3PRO DX a különösen nagy sikerű CyberAir 3 sorozat konzekvens továbbfejlesztése. A teremklíma-berendezés kialakításához több mint három évtized projektjeinek tapasztalatát használtuk fel. A maximális hűtési teljesítmény minimális helyigénnyel, ugyanakkor a legtöbb energiamegtakarítási potenciál mellett történő eléréséhez az álpadlóba fúvó klímaberendezések nagyobb módosítási képességgel rendelkeznek, mint bármely más precíziós klímaberendezés a piacon. Hűtőközeg: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Teljes hűtési teljesítmény (kW): 22 - 150</p>
Megjegyzés	A CW és DX teremhűtő berendezéseket projektspecifikus kivitelben ajánljuk
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	84186900
ETIM 9	EC002515
Termékleírás	Stulz CyberAir Mini: teljes hűtési teljesítmény (kW): 9 - 35; Stulz CyberAir 3PRO CW: a hidegvizes klímaberendezés teljesítménye összesen (kW): 22 – 260; Stulz CyberAir 3PRO DX: teljes hűtési teljesítmény (kW): 22 – 150