

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.161 Folyosós kialakítás

Állapot: 2026.07.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.161 - Folyosós kialakítás

Az ajtó- és fedőelemek elválasztják a számítóközpont meleg és hideg levegőjét. Ez növeli a klímatechnika hatékonyságát. Meleg- vagy hidegárat-elválasztásként alkalmazható.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3311.161
Kivitel	Ajtóelem
Termékleírás	Vékony ajtóelem ablakkal, tolóajtóval. Stabil fedőelemek fémből nagy fokú fényáteresztéssel. Szükség esetén biztonsági üveg is használható. A folyosó szélessége 1200 mm.
Előnyei	Energiahatékonyság és a klimatizálás teljesítőképességének fokozása Könnyen szerelhető és bővíthető, mivel teljesen kompatibilis a VX IT szekrényrendszerrel A meglévő berendezés kedvezményes teljesítménynövelése meghosszabbítja a beruházási ciklust a pótberendezés beszerzéséig
Alkalmazási területek	A folyosós kialakítás alkalmazástól függően az álpadlóba fújó hűtőrendszerekkel vagy a LCP Inline egységekkel használható meleg- vagy hidegfolyosó elválasztásként
Működési elv	A folyosós kialakítás különböző ajtó- és fedőelemek kombinációja, amely a számítógépterem belüli meleg és hideg levegő következetes elválasztását teszi lehetővé. Ez az elválasztás fontos, ha energiát szeretnénk spórolni és a meglévő klímatechnika hatékonyságát szeretnénk növelni.
Anyag	Acéllemez, festett Tetőelemek: polikarbonát
Szín	RAL 7035
Méret	Szélesség: 3.200 mm Magasság: 2.000 mm
Használható	Mélység: 1.000 mm

Jellemzők

Megjegyzés	A Compartment rack VX IT (cikkszám: 531x.175, 531x.185) nem kompatibilis ezzel a termékkel. Alternatív megoldásokért lépjen velünk kapcsolatba.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	120 kg
Bruttó tömeg	120 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Termékleírás	SK Folyosós kialakítás, ajtóelem, 1000mm