

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.270 Folyosós kialakítás

Állapot: 2026.04.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.270 - Folyosós kialakítás

Az ajtó- és fedőelemek elválasztják a számítóközpont meleg és hideg levegőjét. Ez növeli a klímatechnika hatékonyságát. Meleg- vagy hidegárat-elválasztásként alkalmazható.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3311.270
Kivitel	Fedőelem kezdet/vége
Termékleírás	Vékony ajtóelem ablakkal, tolóajtóval. Stabil fedőelemek fémből nagy fokú fényáteresztéssel. Szükség esetén biztonsági üveg is használható. A folyosó szélessége 1200 mm.
Előnyei	Energiahatékonyság és a klimatizálás teljesítőképességének fokozása Könnyen szerelhető és bővíthető, mivel teljesen kompatibilis a VX IT szekrényrendszerrel A meglévő berendezés kedvezményes teljesítménynövelése meghosszabbítja a beruházási ciklust a pótberendezés beszerzéséig
Alkalmazási területek	A folyosós kialakítás alkalmazástól függően az álpadlóba fújó hűtőrendszerekkel vagy a LCP Inline egységekkel használható meleg- vagy hidegfolyosó elválasztásként
Működési elv	A folyosós kialakítás különböző ajtó- és fedőelemek kombinációja, amely a számítógépterem belüli meleg és hideg levegő következetes elválasztását teszi lehetővé. Ez az elválasztás fontos, ha energiát szeretnénk spórolni és a meglévő klímatechnika hatékonyságát szeretnénk növelni.
Anyag	Acéllemez, festett Tetőelemek: polikarbonát
Szín	RAL 7035
Méret	Szélesség: 600 mm Mélység: 1.200 mm
Megjegyzés	A Compartment rack VX IT (cikkszám: 531x.175, 531x.185) nem kompatibilis ezzel a termékkel. Alternatív megoldásokért lépjen velünk kapcsolatba.

# Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	25 kg
Bruttó tömeg	30 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Termékleírás	SK Fedélelem, kezdet/vége, 600mm