

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

LD-I automata kábelsajtoló berendezés

Állapot: 2025.12.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - LD-I automata kábelsajtoló berendezés WT 24/36 Wire Terminal-hoz

Az elektro-pneumatikus működésű automata szigetelés-eltávolító és kábelsajtoló a 2 tárral a 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10) keresztmetszetű ömlesztett szigetelt érvéghüvelyek megmunkálására szolgál 10 - 12 mm sajtolási hosszban. Az LD-I automata kábelsajtoló berendezés rendelkezik interfésszel a kommunikációhoz, így működése teljesen integrálható a Rittal Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatáéba.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.022
Termékleírás	Az elektro-pneumatikus működésű automata szigetelés-eltávolító és kábelsajtoló a 2 tárral a 4 - 6 mm ² (AWG 12 - 10) keresztmetszetű ömlesztett szigetelt érvéghüvelyek megmunkálására szolgál 10 - 12 mm sajtolási hosszban. Az LD-I automata kábelsajtoló berendezés rendelkezik interfésszel a kommunikációhoz, így működése teljesen integrálható a Rittal Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatáéba.
Előnyei	Egyszerű kezelés Szigetelt érvéghüvelyek biztonságos és gyors továbbfeldolgozása Nincs szükség átszerelési időre a teljesen automata, 2 egységes, 4 és 6 mm ² keresztmetszethez való tár révén A Wire Terminalba történő teljes integráció révén nincs szükség manuális lépésekre a huzalkonfekcionálásban
Műszaki adatok	Sajtolási tartomány 4 - 6 mm ² (AWG 12 - 10) Sajtolási hossz 4 mm ² esetén: 10 mm (0,39 hüvelyk) vagy 12 mm (0,47 hüvelyk) Sajtolási hossz 6 mm ² esetén: 12 mm (0,47 hüvelyk) Bevezetési hossz 28 mm (1,1 hüvelyk) + sajtolási hossz

Jellemzők

Megjegyzés	Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.024 4051.036
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	40
Bruttó tömeg	42
Vámtarifaszám	84633000
EAN	4028177964426

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------