


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4169.000

## Szerelősínek, 23 x 23 mm

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4169.000 - Szerelősínek, 23 x 23 mm VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Vízszintes és függőleges szekrényprofilra szereléshez kiegészítő rögzítőelemekkel.



## Jellemzők

Cikkszám	SZ 4169.000
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Hossz	295 mm
Beépítési lehetőségek	<p>VX-ben a függőleges és vízszintes TS-szekrényprofilra TS rögzítő-tartóelemekkel</p> <p>VX SE típusba, a függőleges szekrényprofilra rögzítő-tartóelemekkel a VX adaptersínnel együtt</p> <p>VX SE-ben a vízszintes profilra/a tetőben a rögzítő-tartóelemek fölé a VX adaptersínnel együtt mélységben</p> <p>Függőleges szekrényprofilon, közvetlenül a TS kombi tartók, a szögidommal együtt használt PS-adaptersínek, rögzítőtartó elemek vagy PS kombi-tartók fölé.</p> <p>A vízszintes szekrényprofilon: közvetlenül a tartó szögidomok, rögzítő tartók vagy PS kombi-tartók fölé</p>
Használható	<p>Házípus: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 400 mm</p>
Csomagolási egység	12 db
Nettó tömeg	2,052 kg

## Jellemzők

Bruttó tömeg	2,22 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	SZ szerelősín 23 x 23 mm, TS, SE, Szé*Ma*Mély: 400 mm, hossz: 295 mm

## Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------