

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4134.000 Szögidom

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4134.000 - Szögidom

Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os helyzetben, 12,5 x 10,5 mm-es négyzetes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre történő felszereléséhez.



## Jellemzők

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Cikkszám              | TS 4134.000   |
| Termékleírás          | Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os felépítéséhez.<br>Alapfelszerelésben kétféle rögzítési lehetőséggel: Az aljzattal vezető módon vagy a felépítési felülettel szigetelt módon.   |
| Anyag                 | Szögidomok: Cink présöntvény<br>Szigetelő idomok: Műanyag   |
| Egységcsomag          | Szögidom<br>Szigetelődarab<br>Szigetelőanyag-csavar<br>2 db rögzítőcsavar<br>M8-as behelyezhető anya  |
| Beépítési lehetőségek | A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon<br>Rendszersínre a belső szerelési síkon<br>Tartó- ill. távtartóelemekre<br>Gyorsszerelő blokkra<br>A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra 8800.806 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé<br>A vízszintes TS szekrényprofilra<br>A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul<br>A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben<br>12,5 x 11 mm-es négyzetes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre |

# Jellemzők

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | VX<br>TS<br>VX SE                  |
| Csomagolási egység                  | 12 db                              |
| Nettó tömeg                         | 0,9 kg                             |
| Bruttó tömeg                        | 0,995 kg                           |
| Vámtarifaszám                       | 79070000                           |
| ETIM 9                              | EC002625                           |
| ETIM 8                              | EC002625                           |
| ECLASS 8.0                          | 27189234                           |
| Termékleírás                        | SZÖGELEM SORKAPOCS-SÍNHEZ 45 FOKOS |