

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Szerelőléc

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Szerelőlécc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	TS 4594.000
Termékleírás	Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok	Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	290 mm
Megfelelő az ajtószélességhez	400 mm
VX SE beépítési lehetőségek	In door width 400 mm
AX beépítési lehetőségek	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	300 mm házszélességbe
Műanyag AX beépítési lehetőségek	In door width 400 mm
3 részes AX, beépítési lehetőségek	473 mm házmélységbe
TS beépítési lehetőségek	In door width 400 mm

Jellemzők

VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél	400 mm lábazatmélységbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt
Használható	Házípus: VX TS VX SE AX Műanyag AX AX fali ház, 3 részes
Használható	VX lábazati rendszer, nemesacél
Csomagolási egység	20 db
Nettó tömeg	2,94 kg
Bruttó tömeg	3,02 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	TS Szerelőlécc tasak, TS, VX SE, TP típushoz, 400 mm ajtószélességhez, Ho: 290 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------