



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.028

Potenciálkiegyenlítő készlet plusz

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.028 - Potenciálkiegyenlítő készlet plusz VX IT-hoz

A jobb EMC védelemhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.028
Termékleírás	A jobb EMC védelemhez.
Előnyei	Minden szekrényelem csatlakoztatása a lapos földelőszalaggal a központi, függőleges potenciálkiegyenlítő sínre (RBB) a szekrényvázon, mint központi gyűjtőponton keresztül
Alkalmazási területek	Folyamatos potenciálkiegyenlítés és/vagy funkcionális földelés biztosítása Megnövelt védelem a nagyfrekvenciájú zavaró sugárzással szemben a DIN EN 50 310 -nek megfelelően A készlet zárt acéllemez ajtókat tartalmazó kombinációhoz készült, a zavaró sugárzás elleni árnyékoló hatás javításának céljával.
Működési elv	Potenciálkiegyenlítő sín az összes házoldali kiépítési elem, valamint a beépített komponensek központi potenciálkiegyenlítéséhez, ha ezek rendelkeznek csatlakozóponttal a potenciálkiegyenlítéshez
Egységcsomag	6 db földelőpánt (M8), 16 mm ² , acéllemez ajtókhöz, oldalfalakhoz, potenciálkiegyenlítő sínhez Potenciálkiegyenlítő sín, hossza 1545 mm, 1800 – 2000 mm magassághoz Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	A beépített elemek és a potenciálkiegyenlítő sín közötti specifikus csatlakozóvezetékeket a felhasználónak kell biztosítani

Jellemzők

Megjegyzés	<p>Ha a felhasználás helyén végzett kockázatelemzés során a villamossági szakember nem állapított meg további potenciális kockázatot, akkor a védőföldelés megvalósításához nincs szükség további intézkedésre</p> <p>A ház megnövelt árnyékolási hatásának biztosításához a minden oldalról zárt korpuszra kell törekedni, ami az IP házváltozatoknál zárt elülső acéllemez ajtó (csak konfigurációban), zárt tetőlemez, csavarozott oldalfalak, és zárt fenéklemez esetén áll fenn</p>
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,7 kg
Bruttó tömeg	1,9 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Termékleírás	<p>Potenciálkiegyenlítő készlet plusz VX IT típushoz, a jobb EMC védelemhez. Potenciálkiegyenlítő sín az összes házoldali kiépítési elem, valamint a beépített komponensek központi potenciálkiegyenlítéséhez, ha ezek rendelkeznek csatlakozóponttal a potenciálkiegyenlítéshez, 6 db földelőpánt (M8), 16 mm², acéllemez ajtókhöz, oldalfalakhoz, potenciálkiegyenlítő sínhez, Potenciálkiegyenlítő sín, hossza 1545 mm, 1800 – 2000 mm magassághoz, rögzítési segédanyagokkal együtt, jóváhagyások: UL</p>