

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.052 Kábelcsatorna

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.052 - Kábelcsatorna VX IT, TX CableNet, Data Rack-hez

Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.052
Termékleírás	Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélen át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a VX IT kefebetét készletével.
Előnyei	Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén Egymásnak háttal sorolható A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
Műszaki adatok	Integrált szerelési kivágások (1 U): 6 darab
Anyag	Acéllemez Műanyag, UL 94-HB szerint
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kábelcsatorna 2 db takarás 14 db 6 U kábeltartó kampó 10 db kábeltartó rúd Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek	42 U
Használható	Nem kombinálható 19"-os dinamikus profilsínekkel, VX IT-hoz

# Jellemzők

Megjegyzés	VX IT háztípusban szimmetrikus belső kiépítés esetén nem kombinálható 19"-os dinamikus profilsínekkel, aszimmetrikus belső kiépítés esetén az egyoldalas szerelés lehetséges.
Méret	Szélesség: 109,5 mm Mélység: 314,5 mm Hossz: 1.872 mm
Használható	Házípus: VX IT Data Rack TX CableNet Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.000 mm = 2.122 mm
Megfelelő a szélességhez	800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,2 kg
Bruttó tömeg	9,54 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Termékleírás	Kábelcsatorna VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005