

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5110.500

## CM kompakt rendszerszekrények

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5110.500 - CM kompakt rendszerszekrények

Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védelem. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnék a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.



## Jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Cikkszám                     | CM 5110.500   |
| Anyag                        | Ház: acéllemez, 1,5 mm<br>Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés<br>Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm      |
| Felület                      | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott   |
| Szín                         | RAL 7035  |
| Egységcsomag                 | Ház zsanérozott ajtókkal<br>hárompontos zárrendszer kéttollú zárbetéttel<br>Szerelőlap<br>Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez |
| NEMA védelem                 | NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén   |
| IP védelem EN 60 529 szerint | IP 55 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén   |
| IK-kód                       | IK08  |
| Méret                        | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 800 mm<br>Mélység: 400 mm  |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 540 mm x 755 mm   |

## Jellemzők

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Ajtók száma         | 1                                    |
| Cserélhető ajtópánt | Igen                                 |
| Alapanyag           | Acéllemez                            |
| Csomagolási egység  | 1 db                                 |
| Nettó tömeg         | 36,05 kg                             |
| Bruttó tömeg        | 38,1 kg                              |
| Vámtarifaszám       | 94032080                             |
| ETIM 9              | EC000261                             |
| ECLASS 8.0          | 27180101                             |
| Termékleírás        | CM SZEKRÉNY, 1 AJTÓS, 600x800x400 MM |

## Jóváhagyások

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)  |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |