


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036 Kefer készlet

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Kefe készlet VX IT kábelcsatornához

A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés léc egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.036
Termékleírás	A 19"-os sík körbefutó leválasztásához és a hideg levegőáram célzottan a beépített elemekhez történő vezetéséhez.
Előnyei	Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel Fel is csavarozható A maximális 47 U házmagassághoz igazítva, az egyedi méretre vágáshoz
Alkalmazási területek	A kefekészlet a 19"-os szerelősík mindkét oldalán, két függőleges kábelcsatornával együtt történő használathoz készült. Ha a kefekészletet kábelcsatornával kombinálja, akkor az a légtelítő lemez alternatívájaként használható. Részkiépítés esetén légtelítő lemezzel és kábelcsatornával való kombinálás lehetséges
Működési elv	A kefekészlet függőleges kefebetétekből áll a kábelcsatorna és az oldalfal között, valamint vízszintes, kefebetétes légtelítő lemezekből a 19"-os sík, a tető és a fenék területek elválasztáshoz
Anyag	Kefés léc: Műanyag, UL 94-V0 Kefék: műanyag, UL 94-HB Légvezető lemezek: acéllemez, festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	2 kefebetét, függőleges, kétoldalú 2 légtelítő lemez, vízszintes, felülre és alulra 2 vízszintes kefebetét, felső és alsó, az első 19"-os szerelősík és a tető-, ill. fenéklemez közé 8 kefebetét a kábelcsatorna és a tető-, ill. fenéklemez közé Rögzítési segédanyagokkal együtt
Kefehossz	48 mm

Jellemzők

Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínek VX IT-ban 19"-os dinamikus profilsínek VX IT-ban
Szerelési utasítás	A kábelcsatorna körül a kefék készlettel együtt légvezető elemként történő alkalmazásnál a kábelátvezető nyílásokat a kábelcsatornában zárni kell, vagy kefék kábelátvezető panellel le kell takarni
Használható	Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,6 kg
Bruttó tömeg	4,8 kg
Vámtarifaszám	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	VX IT Kefekészlet kábelcsatornához, 800x2200mm-hez