

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5504.790

## TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5504.790 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 5504.790
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Egységcsomag	TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elöl (180°) Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profílfélgömbhöz és 3524 E biztonsági zár Egyrészes, zárt tetőlemez Fenékkeret fenéklemézzel, többrészes, zárt Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemékhez (csomagban) Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 1.000 mm
Design doors	zárt, IP 55
19"-os sík(ok) kivitele	19"-os belső kiépítés nélkül

## Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55 csak tömített sorolás vagy összezsavazott oldalfalak esetén
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekréyeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	82 kg
Bruttó tömeg	86,2 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TS IT RAL7035 BHT 800x1200x1000 24HE

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület Védetség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat