

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.104

# Standard profilsínek, 482,6 mm (19")

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.104 - Standard profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz

Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.104
Kivitel	VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
Termékleírás	Collos szerelősík felépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.
Előnyei	Integrált, kétirányú U feliratozás Integrált rendszerfuratok U raszterben elől és oldalt, lehetővé teszik a kábelvezető lemezek U-okhoz rendelt szerelését a strukturált kábelezés érdekében
Műszaki adatok	Oldalsó kerek és négyszögletes furatok U raszterben A szerelősíkon belül és a tartóvázzal történő potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken keresztül történik Collos rögzítőfuratok U középrögzítéssel az EIA 310 E szerint
Alkalmazási területek	Collos rögzítősis kiépítéséhez a VX IT házrendszeren belül
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Felület	Alapozott
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési helyzet	elől
Beépítési lehetőségek	Alternatív beépítési szélesség, 21"-24"-ról a kiválasztott rögzítési módtól és a szekrény méretétől függően

# Jellemzők

Szerelési utasítás	A rögzítéshez kereszttartóból, mélységi támaszból vagy szerelő szögidombból álló kombináció szükséges A különböző rögzítési lehetőségek alkalmazása az adott szekrénymérettől függ
Használható	Magasság: = 38 U = 1.800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	6,5 kg
Bruttó tömeg	7,3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	19"-Profilsín, standard, Beépítési pozíció: elöl,38 HE