


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.168 Kereszttartó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.168 - Kereszttartó VX IT 19"-os profilsínekhez

A collos, dinamikus profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe alulra történő, szélességben és mélységben variálható rögzítéséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	VX IT 5302.168
Kivitel	VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus
Termékleírás	A standard 19"-os profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő, szélességben variálható rögzítéséhez.
Előnyei	<p>Szimmetrikus és aszimmetrikus kiépítés lehetséges</p> <p>Nagyobb hely a kábelvezetéshez vagy egy folyadékhűtő (LCU) beépítéséhez, egyoldalas vagy aszimmetrikus (oldalra eltol) beépítés esetén</p> <p>Optimális a collos profilsínek beépítéséhez alternatív 21"-os, 23"-os és 24"-os komponensekkel történő kiépítéshez</p> <p>A beépített rack-klíma energiahatékonyságának növeléséhez a collos szerelősíkot körülvevő terület légtelítő lemezekkel lezárható, így a hűtést végző légáram célzottabban alkalmazható, és a kifújás csökkenthető</p>
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:	Egy szerelősík maximális terhelhetősége ezen a kereszttartón 7 500 N szerelősíkonként, ill. 15 000 N szekrényenként.
Szerelési utasítás	<p>A rögzítés közvetlenül a szekrényvázra történik. Alkalmazása csak a profilsínek alsó oldalán történik.</p> <p>A felső oldalon ki kell egészíteni a VX-IT profilsínhez való standard kereszttartókkal (5302167). A profilsínek kereszttartóra történő rögzítéséhez a VX IT 19"-os profilsínhez való szerelő szögidom szükséges (cikksz.: 5302169).</p>
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm

# Jellemzők

Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	6,1 kg
Bruttó tömeg	6,3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT kereszttartó, 19"-os dinamikus, a collos dinamikus profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe alulra történő, szélességben variálható rögzítéséhez.