

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.000

PC szekrényrendszer

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.000 - PC szekrényrendszer

A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.

Jellemzők

Cikkszám	PC 5366.000
Kivitel	felül üvegajtóval, billentyűzettartóval, berendezéstálcával
Termékleírás	A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
Anyag	Ház, ajtó, hátsó ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: acéllemez Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag Ajtótakaró lemezek: alumínium Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Beépíthető mező, tartófelületek: porszórt
Szín	Ház, ajtó, dekorlemezek, tartófelületek: RAL 7035 Fogantyú: RAL 9006 szerű Monitormező, ajtó középrész: RAL 7015
Egységcsomag	Ház, ajtó, hátsó ajtó Átlátszó ajtó, fent Billentyűzetfiók Berendezéstálca
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 636 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 12
Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)	480 x 70 x 260 mm

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	96,4 kg
Bruttó tömeg	101,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	PC SZEKRÉNY, 600x1600x636 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK