

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.350

## PC szekrényrendszer

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.350 - PC szekrényrendszer

A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A legkényelmesebb kezeléssel és modern kialakítással. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.



## Jellemzők

Cikkszám	PC 5366.350
Kivitel	felül üvegajtóval, felhajtható billentyűzettartóval, kisméretű beépíthető mezővel, berendezéstálcával
Termékleírás	A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
Anyag	Ház, ajtó, hátsó ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: acéllemez Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag Ajtótakaró lemezek: alumínium Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Beépíthető mező, tartófelületek: porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	Ház, ajtó, dekorlemezek, tartófelületek: RAL 7035 Markolat: RAL 7015 Monitormező, ajtó középrész: RAL 7015

# Jellemzők

Egységcsomag	Ház, ajtó, hátsó ajtó Fenéklemezek Átlátszó ajtó, fent Beépíthető mező, fent Billentyűzetfiók Berendezéstálca
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 636 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)	480 x 70 x 260 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	97,5 kg
Bruttó tömeg	100 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	PC szekrény, felül üveg ajtó, kihúzható billentyűzet fiók, berendezés tálca, fent beépíthető mező, 600x1600x636mm

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---