

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5368.050

PC szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5368.050 - PC szekrényrendszer

A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A legkényelmesebb kezeléssel és modern kialakítással. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.



Jellemzők

| | |
|----------------|---|
| Cikkszám | PC 5368.050 |
| Kivitel | felül üvegajtóval, billentyűzettartóval, berendezéstálcával |
| Termékleírás | A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen. |
| Anyag | Ház, ajtó, hátsó ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: acéllemez Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag Ajtótakaró lemezek: alumínium Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Ház, ajtó, dekorlemezek, tartófelületek: RAL 7035 Markolat: RAL 7015 Monitormező, ajtó középrész: RAL 7015 |

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Egységcsomag | Ház, ajtó, hátsó ajtó Fenéklemezek Átlátszó ajtó, fent Billentyűzetfiók Berendezéstálca |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 836 mm |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védettség | NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé) | 480 x 70 x 260 mm |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 108,5 kg |
| Bruttó tömeg | 110 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 422,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Termékleírás | PC szekrény, SzéxMaxMé: 600x1600x836 mm, acéllemez, felül üveg ajtó, kihúzható billentyűzet fiók, berendezés tálca |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

Jóváhagyások

Tanúsítványok

Felület

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK