


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5832.600

# VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5832.600 - VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, görgősoron hajlított vázzal. Rendszerkompatibilis módon kiépíthető a VX25 tartozékaival. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrény szélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.



## Jellemzők

Cikkszám	SE 5832.600
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap Feneklemezek Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Egyrészes hátfal

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 3R NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 2 3 típus Type 3R 12-es típus
IK-kód	IK10
Ajtók száma	1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	126,7 kg
Bruttó tömeg	128,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	487,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX SE önálló rendszerszekrény, SzéxMaxMé: 800x2000x400 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós az elülső oldalon

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület Védettség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration

---