

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5834.680

# VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5834.680 - VX SE szabadonálló rendszerszekrény

## IP 66/NEMA 4

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Magas fokú védettség: IP 66 / NEMA 4.



## Jellemzők

Cikkszám	SE 5834.680
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenék: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott Fenéklemez: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035

# Jellemzők

Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap Fenéklemez, bevezetőlemez(ek) Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelőszín
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
NEMA védettség	NEMA 4
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 2 3 típus Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK10
Ajtók száma	1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	148 kg
Bruttó tömeg	152 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	579,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Jellemzők

---

Termékleírás

VX SE Szekrény, IP 66/ NEMA 4, BHT 800x2000x400 mm, 1 ajtós

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Tanúsítványok

Felület  
Védettség

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK  
PCF-declaration