

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6722.000 CX pult felsőrész

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6722.000 - CX pult felsőrész

A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrésztes felépítéséhez.



## Jellemzők

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Cikkszám                         | CX 6722.000  |
| Kivitel                          | Felső rész   |
| Termékleírás                     | A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrésztes felépítéséhez. |
| Anyag                            | Ház: acéllemez, 1,5 mm<br>Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés                              |
| Felület                          | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk   |
| Szín                             | RAL 7035   |
| Egységcsomag                     | Ház<br>Fedél alul zsanérozott, fedéltartóval együtt<br>Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Méret                            | Szélesség: 1.200 mm<br>Magasság: 515 mm  |
| Mélység (felül)                  | 125 mm   |
| Mélység (alul)                   | 245 mm   |
| IK-kód                           | IK10   |
| Megjegyzés                       | A 3-résztes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult alsórész szükséges  |
| IP védelem az IEC 60 529 szerint | IP 55  |

## Jellemzők

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Alapanyag                | Acéllemez  |
| Méret                    | Szélesség: 1.200 mm<br>Magasság: 515 mm<br>Mélység (felül): 125 mm<br>Mélység (alul): 245 mm |
| Zár kivitel              | Elforduló zár  |
| Zárbetét                 | Kéttollú, 3 mm   |
| Zár                      | Zár kivitel: Elforduló zár<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm                                       |
| Csomagolási egység       | 1 db   |
| Nettó tömeg              | 29 kg  |
| Bruttó tömeg             | 29,5 kg  |
| Vámtarifaszám            | 94032080   |
| ETIM 9                   | EC000784   |
| ETIM 8                   | EC000784   |
| ECLASS 8.0               | 27180504   |
| Termékleírás             | CX Pultrendszer, pult felsőrész 3 részes felépítéshez, Szé: 1200 mm, acéllemez               |

## Jóváhagyások

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)        |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |