

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.541 Comfort-Panel

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.541 - Comfort-Panel

Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett. IP 65 védetség az IEC 60 529 szerint.



Jellemzők

| | |
|----------------|--|
| Cikkszám | CP 6372.541 |
| Kivitel | Szögletes 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozás |
| Előnyei | Alumíniumház, nagy hővezetőkéesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett Minden Rittal álló- és tartókarrendszerrel kompatibilis |
| Anyag | Ház: Extrudált alumíniumprofil Sarokelemek: Cink présöntvény Védősarkok: Műanyag |
| General colour | Eloxált, natúr kivitel |
| Szín | Ház: natúr eloxált Sarokelemek: RAL 7035 Védősarkok: RAL 7024 szerű |
| Egységcsomag | Ház kivágással a tartókar-csatlakozóhoz 3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra Tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal együtt az előlapokhoz Pántos hátfal, pánt a leghosszabb házoldalon |

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Méret | Szélesség: 628,5 mm Magasság: 508,5 mm Mélység: 92 mm |
| Beépítési mélység | 74 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Az előlő panel szélességének megfelelően | 520 mm |
| Az előlő panel magasságának megfelelően | 400 mm |
| Kivitel | Szerviznyílás hátul |
| Megjegyzés | A tartókar csatlakozás cseréje a ház forgatásával lehetséges |
| Alapanyag | Alumínium |
| Zár | Zár kivitel: Csavarbiztosító |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 8,8 kg |
| Bruttó tömeg | 10,4 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Termékleírás | CP Komfort-Panel, előlap: 520x400 mm, mélység 74mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |