

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.110 CMC III érzékelők

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.110 - CMC III érzékelők

CMC III hőmérséklet-érzékelő

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.110
Kivitel	Hőmérséklet-érzékelő
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el A CMC III hőmérséklet-érzékelő felügyeli a környezeti hőmérsékletet a szekrényben Aktív légáram esetén a házba épített érzékelő használható, aktív légáram nélküli alkalmazásoknál a mellékelt külső NTC érzékelőt kell csatlakoztatni Külső érzékelő mérési tartomány: -40 °C...+80 °C
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Elülső oldal: RAL 9005 Ház: RAL 7035
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Külső hőmérsékletérzékel csatlakozókábellel és dugóval NTC-érzékelő, hossz 1,80 m Max. kábelhossz 2 m
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetlen

# Jellemzők

Csatlakozófelületek	2 x RJ45 CAN bus Hüvely
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)	32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztevő PU egységek száma (max.)	32
Résztevő PDU egységek száma (max.)	16
Mérési módszer	belső NTC ellenállás külső NTC ellenállás
Méret	Szélesség: 80 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,18 kg
Bruttó tömeg	0,18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	90269000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	DK CMCIII Hőmérséklet-érzékelő

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat