

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.150 CMC III érzékelők

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.150 - CMC III érzékelők

CMC III analóg nyomáskülönbség-érzékelő

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.150
Kivitel	Analóg nyomáskülönbség-érzékelő
Termékleírás	A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábelrel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a buszrendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Székényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Székények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el A CMC III nyomáskülönbség-érzékelő a helyiségben két helyen méri a légnyomást, és jelzi a két mérési pont közötti nyomáskülönbséget A két pontot a helyiségben egy vékony, az érzékelőre csatlakoztatott tömlő segítségével kell meghatározni Alkalmazás: Hidegfolyosó-burkolat álpadlóba
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Elülső oldal: RAL 9005 Ház: RAL 7035
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Analóg nyomáskülönbség-érzékelő
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetlen

# Jellemzők

Csatlakozófelületek	2 x RJ45 CAN bus
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)	32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztvevő PU egységek száma (max.)	32
Résztvevő PDU egységek száma (max.)	16
Mérési módszer	Nyomáskülönbség-mérés
Méret	Szélesség: 110 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,539 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	DK CMCIII Analóg nyomáskülönbség-érzékelő

# Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat