

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.190 CMC III érzékelők

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.190 - CMC III érzékelők

CMC III univerzális érzékelő

Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.190
Kivitel	Univerzális érzékelő
Termékleírás	A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábelrel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a buszrendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Székényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Székények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el Az érzékelő két digitális bemenettel és egy analóg bemenettel rendelkezik, amelyek az adott alkalmazásnak megfelelően konfigurálhatók A digitális bemenetek konfigurálhatók 2x potenciálmertes érintkező felügyeletére, 2x S0 bushoz (árammérő berendezések), vagy 1x Wiegand interfészhez (külső hozzáférési rendszerek). Az analóg bemenet használható 4 - 20 mA-es interfészként
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Elülső oldal: RAL 9005 Ház: RAL 7035
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Univerzális érzékelő

Jellemzők

Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetlen
Csatlakozófelületek	2 x RJ45 CAN bus analóg, 4 - 20 mA 2 digitális bemenet/S0 busz/Wiegand
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)	32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztvevő PU egységek száma (max.)	32
Résztvevő PDU egységek száma (max.)	16
Méret	Szélesség: 110 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,125 kg
Bruttó tömeg	0,199 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	DK CMC III univerzális érzékelő, a CMC III feldolgozóegységhez történő csatlakoztatáshoz, CAN busz interfészen keresztül, interfészek: 2 db digitális bemenet

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat