

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.202

CMC III hozzáférés-ellenőrzés

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.202 - CMC III hozzáférés-ellenőrzés

CMC III egység a szekrényekhez való hozzáférés vezérléséhez és felügyeletéhez.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.202
Termékleírás	A CMC III CAN bus hozzáféréssel elektromágneses fogantyúk és olvasórendszerek csatlakoztathatók a CMC III rendszerhez vagy az IoT interfészhez. Egy CMC III CAN bus hozzáféréshez egy fogantyú és opcionálisan egy CMC III olvasórendszer csatlakoztatható. A CMC III CAN bus hozzáférés integrált infravörös érzékelővel rendelkezik az ajtó állapotának felügyeletéhez. Az elektromágneses fogantyút a CMC III felügyeli és vezérli. Egy olvasórendszer csatlakoztatásával a fogantyúk számkóddal és transzponder kártyával nyithatók. Egy olvasórendszerrel legfeljebb 16 ajtófogantyú kezelhető egyszerre.
Működési elv	Egy fogantyú és egy leolvasó készülék csatlakoztatásához, egy ajtó felügyeletéhez Beépített infravörös hozzáférés-érzékelő
Kivitel	Minden hozzáférés és ajtónyitás naplózása felhasználói információval és időpecséttel CMC III rendszerként egy központi leolvasókészülék lehetséges Fogantyúk és leolvasóeszközök rögzített egymáshoz rendelése „Négy szem” alapelv A belépési jogosultságok rendszert és helyszínt átfogó kezelése RiZone segítségével A fogantyúban található LED-kijelző vezérlése
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Felület	Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Elülső oldal: RAL 9005 Ház: RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	CMC III hozzáférés-ellenőrzés Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt
Bus rendszer interfészek	2 x RJ45 CAN bus
Csatlakozófelületek	RJ12 Csatlakozódugó
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)	5
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	2
Résztevő PU egységek száma (max.)	16
Méret	Szélesség: 110 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,175 kg
Bruttó tömeg	0,183 kg
Vámtarifaszám	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	CMC III Hozzáférés vezérlőegység

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat