

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED lámpasor

Állapot: 2026.07.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED lámpasor CMC III-hoz

A hálózati-/szerver szekrény állapotának színnel történő státuszjelzéséhez. Ha hiba lép fel, akkor a fény sor az adott, beállított színre vált.



Jellemzők

Cikkszám	IT 7030.950
Termékleírás	A rack-/hálózati szekrény állapotának színnel történő státuszjelzéséhez. Ha hiba lép fel, akkor a fény sor az adott, beállított színre vált.
Előnyei	Önálló egység üzemmód az RGB LED lámpasor közvetlenül egy 24 V-os (DC) tápegységre történő csatlakoztatásával Egyszerű szerelés a beépített mágneses rögzítéssel
Működési elv	Vezérlés a CMC III-on keresztül Csatlakozás a CMC III I/O egység négy relé csatlakozójából hárommal Csatlakozás a feldolgozóegység/kompakt feldolgozóegység riasztóreléjén át színváltással Közvetlen csatlakozás a CMC III tápegységre A LED lámpasor három csatlakozóvezetéke a három színt vezérli: piros, zöld és kék. Ha két vagy három színt vezérel meg egyszerre, akkor a megfelelő másodlagos színek is előállíthatók. Az érzékelő figyelmeztetésekhez és riasztásokhoz történő csatlakozás a CMC III rendszerben feladat-összekapcsolásokkal történik.
Anyag	Alumínium Műanyag

Jellemzők

Egységcsomag	LED lámpasor mágneses rögzítéssel Csatlakozókábel, 0,1 m 2,4 m hosszabbítókábel előkonfekcionált csatlakozókkal a CMC III I/O egységhez
Ballast	Nagyfeszültségű EVG
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Ajtóhelyzet-kapcsoló Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Égő	LED-ek
Védelmi osztály	I (földelővezeték)
Világítótest szerelési mód	Csavározás
egyenáram esetén	1,1 A
Méret	Szélesség: 18 mm Magasság: 1.830 mm Mélység: 24,2 mm
Dugaszolóaljzatok	D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Csatlakozóaljzat verzió	D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,28 kg
Vámtarifaszám	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	VX IT CMCIII LED Világítószalag, RGB, változó színű